




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20350
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	32
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	32
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur de la tête de détection [mm]	25

E20144



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3/2M

Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces