E20175

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20053

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	1
Longueur de la tête de détection	[mm]	5

E20175

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1

Longueur totale	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces