
E20215

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M6

article arrêté



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF; OOF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	200
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	20,7
Type tête de détection		droit; avec adaptateur pour montage direct
Longueur totale	[mm]	26
Disposition des fibres		◐
Matière des fibres optiques		verre

E20215

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M6

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces