


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20124

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 35

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 35

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur de la tête de détection [mm] 35

Longueur totale [mm] 1800

E20243



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,8m

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces