


Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

85

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

85

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4

Longueur de la tête de
détection

[mm]

15

Longueur totale

[mm]

2500

Rayon de courbure minimum

[mm]

10

Matières

Adaptateur: PPE



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces