




## Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-M8/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: E20313 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Principe de fonctionnement      Système réflexion directe

### Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type      OIF

### OIF

Portée des fibres optiques [mm]      45

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]      -20...80

# E20312



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-M8/3M

Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M8
Longueur totale [mm]	3000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: E20313 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !