




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB5030
OB50	
Portée des fibres optiques [mm]	26
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...150
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	45
Longueur totale [mm]	3000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)

E21039



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/3M

Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces