

Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB5030

OB50

Portée des fibres optiques [mm]

8

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de
détection [mm]

45

Longueur totale [mm]

5000

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4305/303)

E21040



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/5M

Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces