



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

# No scale drawing available

## Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBFF
--	------

## OBF

Portée des fibres optiques [mm]	40
---------------------------------	----

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

## Données mécaniques

Type tête de détection	coudé
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

## Accessoires

Fourniture	E20103
------------	--------

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------