




Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

article arrêté

Article de remplacement: E33222 ou E33229

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 filetage Aseptoflex
2 joints d'étanchéité

Application

Montage	avec joint torique
Tenue en pression [bar]	25

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	490
Type de montage	avec joint torique
Matières	inox (1.4404 / 316L); Joint torique: EPDM
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4

Accessoires

Accessoires en option	Joints toriques: 5, EPDM, E30054 Joints toriques: 5, FPM (Viton), E30053
-----------------------	---

E30086



Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------