


## Interface IO-Link

USB IO-LINK INTERFACE

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: ZZ1060

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Application paramétrage et analyse des appareils à consommation de 65 mA max.

## Données électriques

Tension d'entrée DC	[V]	5
Tension de sortie DC	[V]	24

## Sorties

Courant de sortie total [A] 0,065; (Alimentation des capteurs)

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...45

## Données mécaniques

Poids [g] 173,8

## Accessoires


Accessoires en option Logiciel: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

## Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

## Raccordement électrique - IO-Link

Connecteur: M12; codage: A






## Interface IO-Link

USB IO-LINK INTERFACE

### Raccordement



P = communication par IO-Link

### Raccordement électrique - USB

Connecteur: USB

