


E33622



Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Application	
Tenue en pression [bar]	25
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	649
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces