


Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

Application	
Tenue en pression	[bar] 25
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids	[g] 230
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Étanchéité	métal sur métal
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces