

# E33014




## Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

L'article de remplacement nécessite l'utilisation d'un nouveau capteur avec un filetage extérieur Aseptoflex Vario



- 1 filetage Aseptoflex
- 2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

### Application

Tenue en pression [bar] 25

### Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

### Données mécaniques

Poids [g] 581

Matières inox (1.4404 / 316L)

Raccordement capteurs Aseptoflex

Raccord process raccord pour tube DIN DN65 (2,5") DIN 11851

Caractéristiques de surface  
Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4

Classe hygiénique selon DIN 11866 H4

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces