




Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN65 (2,5)

article arrêté



- 1 filetage Aseptoflex
- 2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 

Application

Tenue en pression [bar] 25

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	413,6
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN65 (2,5")
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces