




## Adaptateurs de montage pour capteurs de process

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

article arrêté



- 1 filetage Aseptoflex  
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 

## Application

Tenue en pression [bar] 16

## Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité

La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

## Données mécaniques

Poids [g] 144,8

Matières inox (1.4404 / 316L)

Raccordement capteurs Aseptoflex

Raccord process Clamp DN25

Caractéristiques de surface  
Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4

## Remarques

Unité d'emballage 1 pièces