




## Adaptateurs de montage pour capteurs de process

ADAPT IFM-RJT 2

article arrêté



- 1 filetage Aseptoflex  
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 

## Application

Tenue en pression [bar]	25
-------------------------	----

## Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	--

## Données mécaniques

Poids [g]	291,8
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	Raccord pour tuyaux 2"
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------