


# E34005



## Tube protecteur pour sondes de température

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 filetage Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

### Application

Version	pour capteurs de température Ø 10 mm
Application	applications aseptiques
Fluides recommandés	fluides visqueux ou pulvérulents
Tenue en pression [bar]	25

### Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm]	45
-----------------------------	----

### Données mécaniques

Poids [g]	173,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 Ø 10 mm
Raccord process	Aseptoflex
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	< 0,6 / -

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------