


E35010



Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL D10/G1/2/L=100



Application

| | |
|-------------------------|--|
| Version | pour capteurs de température EL = 100 mm |
| Tenue en pression [bar] | 16 |

Etendue de mesure / plage de réglage

| | |
|-----------------------------|----|
| Longueur de la sonde L [mm] | 82 |
|-----------------------------|----|

Données mécaniques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Poids [g] | 128,8 |
| Matières | inox (1.4404 / 316L) |
| Raccordement capteurs | G 1/2 Ø 10 mm |
| Raccord process | G 1/2 |

Remarques

| | |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|