


Tube protecteur à souder pour capteurs de température

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Application		
Version		pour capteurs de température EL = 300 mm
Tenue en pression	[bar]	400
Exactitude / déviations		
Vitesse du fluide max.	[m/s]	25
Données mécaniques		
Poids	[g]	1236
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT
Raccord process		Raccord à souder Ø 38,1 mm
Longueur d'installation EL	[mm]	191
Longueur perçage BL	[mm]	228,6
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces