




Bouton Teach pour capteurs de débit

SC TEACH BUTTON PS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Version	pour sondes de débit SC avec sortie pnp
Données électriques	
Fréquence AC	[Hz] 47...63
Tolérance de la tension d'alimentation	[%] 15
Tension d'alimentation	[V] < 24 AC/DC; (selon TBTS/TBTP)
Conditions d'utilisation	
Indice de protection	IP 40
Données mécaniques	
Poids	[g] 233
Matières	inox (1.4305/303); PA; PMMA
Remarques	
Remarques	article arrêté
Unité d'emballage	1 pièces

E40211




Bouton Teach pour capteurs de débit

SC TEACH BUTTON PS

Raccordement électrique

Câble: 0,9 m, PUR

Raccordement



n.c. = non utilisé
Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu