


# E43244



## Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE 1200 V4A



1 bride de fixation pour pièce de centrage

### Application

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Version                    | inox (1.4404 / 316L), pour capteurs de niveau, LR |          |
| Température du fluide [°C] | -40...200   |          |
| Tenue en pression          | 16 bar  | 1,6 MPa  |
| Résistance à la dépression | -1000 mbar  | -0,1 MPa |

### Données mécaniques

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Poids [g]             | 673,4   |  |
| Matières              | Tube coaxial: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301) |  |
| Raccordement capteurs | taroudage G 3/4 taroudage   |  |
| Raccord process       | taroudage G 3/4 filetage extérieur  |  |
| Longueur L [mm]       | 1200  |  |

### Accessoires

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Fourniture | Joint d'étanchéité: 1 |
|------------|-----------------------|

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|