




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 bride de fixation pour pièce de centrage

Application

Version	Version sans perçage, pour capteurs de niveau, LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression [bar]	16	
Résistance à la dépression [mbar]	-1000	

Données mécaniques

Poids [g]	289	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage	
Raccord process	taroudage G 3/4 filetage extérieur	
Longueur L [mm]	450	

Accessoires

Fourniture	Joint d'étanchéité: 1	
------------	-----------------------	--

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--