


E60128



Connecteur à câbler

SSTGK120MKRFKSG



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...125

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 45,2

Dimensions [mm] 28 x 28 x 52

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique

Matière écrou moleté laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces


Raccordement électrique

soudure: ...1 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



E60128



Connecteur à câbler

SSTGK120MKRFKSG

Raccordement

