


# E60157



## Prise à câbler

SDOGK170MKLFGSG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...125

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 68,6

Dimensions [mm] 28 x 28 x 52

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique

Matière écrou moleté laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E60157



## Prise à câbler

SDOGK170MKLFGSG


### Raccordement électrique

Connexion à souder/sertir: ...0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



### Raccordement

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_
- 16 \_\_\_\_\_
- 17 \_\_\_\_\_