


E60175



Prise à câbler

SDOAJ120MSLFPKG



Application

Application Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 69,4

Dimensions [mm] 37 x 20 x 53

Matière du corps laiton, nickelé

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

soudure: ...0,25 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, coudé; Contacts: 12; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E60175



Prise à câbler

SDOAJ120MSLFKPG

Raccordement

