


# E60190



## Câble avec prise femelle

ADOGK170MSL005B17

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -10...85

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 550

Dimensions [mm] 28 x 28 x 52

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique

Matière écrou moleté laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E60190



## Câble avec prise femelle

ADOGK170MSL005B17


### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



### Raccordement

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

#### Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
screen =	blindage