


Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Application

Version

plastique strié

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-30...80

Données mécaniques

Poids

[g]

531,5

Diamètre intérieur

[mm]

10

Diamètre extérieur

[mm]

159,16

Matières

roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU

Couple de serrage

[Nm]

3; (Vis de fixation)

Dureté surface

90 Shore A

Périmètre

[mm]

500

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces