


E70455



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL



Application	
Version	AS-i
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Sorties	
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A]	2
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-30...80
Indice de protection	IP 68; IP 69K
Tests / homologations	
CEM	EN 61000-6-2
Données mécaniques	
Poids [g]	47
Matières	pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Accessoires	
Accessoires en option	Clé dynamométrique:, E70390
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces


E70455



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Raccordement électrique



Raccordement

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; Couple de serrage: ...0,8 Nm