


E70598



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL



Application	
Version	AS-i
Données électriques	
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	108,1
Matières	boîtier: PBT / PC; vis: inox (1.4305/303)
Couple de serrage [Nm]	< 1,65
Accessoires	
Accessoires en option	terminaison pour câble plat:, E70413 Bouchon thermorétractable:, E70113
Remarques	
Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage	1 pièces

E70598



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



brun	AS-i +
bleu	AS-i -