


E70598



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL



Application

Version	AS-i
---------	------

Données électriques

Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	108,1
Matières	boîtier: PBT / PC; vis: inox (1.4305/303)
Couple de serrage [Nm]	< 1,65

Accessoires

Accessoires en option	terminaison pour câble plat:, E70413 Bouchon thermorétractable:, E70113
-----------------------	--

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage	1 pièces

E70598




Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



brun	AS-i +
bleu	AS-i -