E70006

Câble de connexion

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 30 x 39
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Accessoires		
Fourniture		vis
		étiquette
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



E70006

Câble de connexion

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé