




Câble de connexion

VSTGH030MSS0015A03DOGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
| Classe de protection   |     | III        |

Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

Données mécaniques


|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| Matières             |  | TPU             |
| Matière du corps     |  | TPU             |
| Matière écrou moleté |  | laiton, nickelé |

Remarques

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé





## Câble de connexion

VSTGH030MSS0015A03DOGF030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

