




Câble de connexion

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé






Câble de connexion

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

