



Câble de connexion

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70028



Câble de connexion

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

