


# E70060



## Câble de connexion

VDOAH040MSS0015A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
|------------------------|-----|------------|

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

### Données mécaniques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matières             | TPU             |
| Matière du corps     | TPU             |
| Matière écrou moleté | laiton, nickelé |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E70060



## Câble de connexion

VDOAH040MSS0015A04STAH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

