


E70065



Câble en Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	0,163
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Matière des joints	FKM
Nombre d'emplacements répartiteur	2

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Câble en Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle A

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



E70065



Câble en Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

