



Câble de connexion

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70137



Câble de connexion

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

