




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
------------	----------------	---------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

