

E70165




Câble avec prise femelle

ADOGB030PLS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20428

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
------------------------	-----	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	26 x 26 x 60
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		PA

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E70165



Câble avec prise femelle

AD0GB030PLS0002E03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA



Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
BU = brun
GN/YE = bleu
 vert / jaune