


# E70170



## Prise à câbler

SDOGB030ZDSFKPG



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

### Données mécaniques

Poids	[g]	54,2
Dimensions	[mm]	27 x 27 x 83
Matière du corps		PBT
Matière écrou moleté		zamac

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E70170



## Prise à câbler

SDOGB030ZDSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac



### Raccordement

