




Câble avec prise mâle

ASTAB040PLS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------------	-----	-----------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	PA

Remarques

Remarques	broche 2 avancée
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA; Couple de serrage: 0,5 Nm



E70174



Câble avec prise mâle

ASTAB040PLS0005E04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc