

E70185




Câble de connexion

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT044

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E70185



Câble de connexion

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré

