




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11419

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

### Accessoires

Fourniture		vis étiquette
------------	--	------------------

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E70214



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

