




## Embase pour modules AS-Interface

EMC-ROD

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 broche de mise à la terre



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Indice de protection IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### Tests / homologations

CEM  
 EN 50295  
 IEC 61000-4-2  
 IEC 61000-6-2  
 IEC 61643-21

### Données mécaniques

Poids [g] 69,5

Boîtier Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière

Dimensions [mm] 45 x 80 x 20

Matières PBT

### Accessoires

Fourniture connecteur pour la mise à la terre

Accessoires en option capot., pour module AS-i , AC3000




## Embase pour modules AS-Interface

EMC-ROD

Remarques	
Remarques	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen. Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.
Unité d'emballage	1 pièces

## Raccordement électrique

### Raccordement



- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | AS-i +          |
| 2 | AS-i -          |
| 3 | AS-i +          |
| 4 | AS-i -          |
| 5 | mise à la terre |