




Répartiteur pour câble plat AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Application		
Version		AS-i / 24 V
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques		
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	8
Sorties		
Technologie		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Humidité relative de l'air max.	[%]	80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C))
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K
Degré de pollution		2
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	101,5
Matières		pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Couple de serrage	[Nm]	2,5; (écrous de fixation)
Accessoires		
Accessoires en option		Clé dynamométrique, E70390

E70377



Répartiteur pour câble plat AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces