




Traversée de mur

Wall passage standard



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	8; (broche 1+3: 4 A; broche 2+4: 4 A)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65; IP 67

Données mécaniques


Poids	[g]	24,1
Matières		laiton nickelé; Joint d'étanchéité: FKM
Matière du corps		laiton, nickelé
Couple de serrage	[Nm]	1

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé



E73008



Traversée de mur

Wall passage standard

Raccordement

