


# E74210



## Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE bk



| Application                                      |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Version                                          | pour utilisation de la technique de clipsage |
| Application                                      | alimentation externe en tension 24 V         |
| Données électriques                              |                                              |
| Tension d'alimentation [V]                       | 24 DC; (Tension de crête 300 V)              |
| Conditions d'utilisation                         |                                              |
| Température ambiante [°C]                        | -40...105                                    |
| Données mécaniques                               |                                              |
| Poids [g]                                        | 6752                                         |
| Remarques                                        |                                              |
| Remarques                                        | 100 m form supplied: coiled                  |
| Unité d'emballage                                | 100 m                                        |
| Raccordement électrique                          |                                              |
| Câble: 100 m, TPE, noir; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |                                              |