

E89150




Afficheur LCD

LC-DISPLAY

article arrêté

Article de remplacement: DX1041

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



découpe tableau de commande 68 x 33 mm selon DIN



Caractéristiques du produit

Boîtier	Boîtier pour montage sur tableau de commande
Dimensions [mm]	39 x 75 x 54

Application

Application	affichage ajustable pour capteurs avec sortie analogique
-------------	--

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Entrées

Nombre des entrées analogiques	1
Entrée analogique (tension) [V]	10...50

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
Indice de protection	IP 65; (monté avec joint d'étanchéité)

Données mécaniques

Poids [g]	120
Boîtier	Boîtier pour montage sur tableau de commande
Dimensions [mm]	39 x 75 x 54
Matières	plastique


Afficheur LCD

LC-DISPLAY

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2.5 mm²

Raccordement



- 1 potentiomètre
- 2 réglage du point zéro gros
- 3 réglage du point zéro fin
- 4 Plage d'affichage gros
- 4 Plage d'affichage fin
- commutateur DIP
- 5 point décimal , entrée 10...50mA