EBC040

Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1

EBC040

Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Données mécaniques			
Poids	[g]	1470,5	
Dimensions	[mm]	22 x 54 x 100	
Matières		PA	
Matière du corps		PA	
Nombre d'emplacements répartiteur		6	
Type connecteur		M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
		cycles de courbure	> 2 Mio.

Accessoires	
Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 6

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



EBC040

Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm